



ピツと 冷温感試験。

※特許出願中。
※写真は開発中のものです。

thermofeel[®]p

試験用恒温恒湿室以外でも使用可能です。
対象物の冷温感を q_{max} 相当値としても計測できます。

共同開発：奈良女子大学工学部 佐藤克成 准教授



<http://profid.co.jp/>

ハンディ接触冷温感試験機 thermofeel®p PF-QMM-PI 製品内容

- ・ 本体
- ・ 充電／PC 接続用ケーブル(USB C - USB C)
- ・ 充電器(入力 AC100～240V /出力 DC5V)
- ・ 専用ケース

計測結果

- ・ 接触冷温感指標 $p_{max}(W)$

※ $q_{max}(W/cm^2)$ $\Delta T20^{\circ}C$ 相当の
換算値表示も選択可能。

電源



- ・ リチウムイオン電池 1000mAh

使用環境

- ・ 温度：10℃～35℃
- ・ 湿度：50～70%HR※結露しないこと
- ・ 防水、防塵：なし

PC アプリ※オプション

- ・ 試験結果データ保存(CSV)
- ・ 試験動作中グラフ表示



※本書は開発中のものです。予告なく変更される場合がございますので、予めご了承ください。